品番: EA986KH-52

品名: 125mm キャスター(自在金具)



販売価格	16,300円 (税抜)/ 17,930円(税込)				
カタログ価格	16,300円(税抜)/17,930円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 03:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1739ページ				













温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン			
車輪径×幅	125×40mm	全高	155mm			
耐熱温度	−25~70°C	耐荷重	350kg			
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。						

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.