品番: EA986KH-53

品名: 160mm キャスター(自在金具)



販売価格	25,800円(税抜)/28,380円(税込)				
カタログ価 格	25,800円(税抜)/28,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/12 03:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1739ページ				













温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン			
車輪径×幅	160×50mm	全高	202mm			
耐熱温度	−25~70°C	耐荷重	550kg			
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。						

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

プレート取付け型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.