

品番：EA986KH-61

品名：100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)




販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent

Operating noise (静音性)
●●●● Good

Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×40mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	350kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.