

品番：EA986KJ-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	32,700円(税抜)／ 35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜)／35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×54
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,950	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部はダブルボールベアリング仕様
地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
プレート取付け型

