

品番：EA986KK-200

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



**ボールベアリング**  
 ボールベアリングが劣化すると、ホイールがスムーズに回転しなくなり、また摩擦的に車体が必要とするエネルギーが増加してしまいます。  
 スターリングボールベアリングは、潤滑油を注入し、潤滑が容易にでき、ロングライフが実現されています。

**耐荷重**  
**800kg**

**ポリウレタン車輪**  
 耐摩耗・耐衝撃性に優れ、車輪の劣化が少なく、静粛性に優れています。  
 【ポリウレタン車輪のメリット】  
 ● 耐摩耗性: 寿命が長い  
 ● 静粛性: 走行音が小さい  
 ● 耐衝撃性: 路面からの衝撃を吸収する

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

車輪	転抵抗	騒音	硬度
B	B	D	B

車輪	転抵抗	騒音	硬度
B	B	D	B

車輪	転抵抗	騒音	硬度
B	B	D	B

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,960	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.