品番: EA986KR-1

品名: 150mm キャスター(自在金具・前輪プレーキ付)



販売価格	51,200円 (税抜)/ 56,320円(税込)				
カタログ価 格	51,200円(税抜)/56,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 01:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				





















動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50		
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)		
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	6,180	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.