

品番：EA986KR-3

品名：250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	97,900円(税抜) / 107,690円(税込)		
カタログ価格	97,900円(税抜) / 107,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ボールベアリング
オールステンレス鋼製ボールベアリングを採用し、潤滑剤を注入し、さらに軸部に摩擦を低減させる構造を採用しています。
スチールボールの内径、外径、軸径を調整し、摩擦が変換に少なく、シグナリンググリスが注入されているため、潤滑剤の補充は不要です。

耐荷重
1800kg


ポリウレタン車輪
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、滑動摩擦係数が小さい車輪を採用し、乗り心地を向上させます。
【ポリウレタン車輪の利点】
● 耐衝撃性：衝撃に強い
● 耐摩耗性：長寿命
● 静粛性：静かな走り
● 滑動摩擦係数が小さい
● 耐熱性：高温に強い

硬度 騒音 転抵抗
B D B

車輪の材質と硬度の比較表

車輪の材質と硬度の比較表

車輪の材質と硬度の比較表



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	305	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	16,800	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.