

品番 : EA986KS-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具)



販売価格	69,600円(税抜)／76,560円(税込)		
カタログ価格	69,600円(税抜)／76,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



- Rolling resistance (転抵抗)**
█ █ █ □ Very good
- Operating noise (静音性)**
█ █ □ Good
- Floor surface preservation (床面保護)**
█ █ □ Good



耐荷重
1800kg



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	260	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	12,228	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

株式会社エスヨ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.