

品番 : EA986KS-250

品名 : 250mm キャスター(固定金具)



販売価格	171,400円(税抜) / 188,540円(税込)		
カタログ価格	171,400円(税抜) / 188,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイスピードでの走行に適しています。主に荷重に対する耐久性を必要とする車輪や、車輪の走行速度を速くする車輪に採用されています。

スチールボーリング内に、オーステナイト鋼を組み込んで注入されていて、注油の必要はありません。



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	330	耐荷重(kg)	3,700 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	34,000	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

赤色塗装

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

