品番: EA986KS-300

品名: 300mm キャスター(固定金具)



販売価格	<b>206,000円</b> (税抜)/ 226,600円(税込)					
カタログ価 格	206,000円(税抜)/226,600円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/11 22:14現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1741ページ					



















ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	300×80
全高(mm)	390	耐荷重(kg)	4,300 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	41,600	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

赤色塗装

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

## 株式会社エスコ