

品番 : EA986KS-300

品名 : 300mm キャスター(固定金具)



販売価格	203,600円(税抜) / 223,960円(税込)		
カタログ価格	203,600円(税抜) / 223,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (床抵抗)  
最高級 ■ Very good  
Operating noise (静音性)  
■■■□ Good  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■□ Good



硬度	B	
騒音	D	
転抵抗	B	



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	300×80
全高(mm)	390	耐荷重(kg)	4,300 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	41,600	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、ラッカーリング仕上げ赤色) 車輪:ポリウレタン

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

赤色塗装

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

