

品番：EA986KW-1

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (騒音性)
●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Satisfactory



耐荷重
750kg

ナイロン
滑りやすく、耐摩耗性に優れています。また、油や汚れにも強く、清掃が容易です。

耐熱性
-20℃～80℃で使用可能。35℃以上では負荷容量が減少します。

材質	鋼材
表面処理	亜鉛メッキ
色	青色
寸法	125mm
重量	4,080g

寸法図
125mm

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	125×50
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,080	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.