

品番：EA986KW-2

品名：150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	41,200円(税抜)／45,320円(税込)		
カタログ価格	41,200円(税抜)／45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (騒音性)
●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Satisfactory

耐荷重
800kg



材質: ナイロン

耐熱温度: -20~80℃

耐衝撃性: 優

寸法図

重量: 4,283g

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪 (前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,283	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様			
溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです			
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.