

品番：EA986KW-4

品名：250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
カタログ価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●●● Excellent  
 Operating noise (騒音性)  
 ●●●● Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Satisfactory



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	250×65
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	1,200 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,530	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.