品番: EA986KX-11

品名:80mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	53,700円 (税抜)/ 59,070円(税込)				
カタログ価格	53,700円(税抜)/59,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 01:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1742ページ				











ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン
車輪径×幅	80×(40×2)mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重(kg)	1750

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.