

品番 : EA986KX-150

品名 : 150mm キャスター(固定金具・ナロウ車輪)



販売価格	60,400円(税抜) / 66,440円(税込)		
カタログ価格	60,400円(税抜) / 66,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		




硬度	A
騒音	E
転抵抗	A

**Rolling resistance** (転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
**Operating noise** (静音性)  
■■■□□ Satisfactory  
**Floor surface preservation** (床面保護)  
■■■□□ Satisfactory



規格適合証明書  
規格適合証明書  
規格適合証明書

キャストナイロン  
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、軽がり  
軽さであります。



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×80
全高(mm)	205	耐荷重(kg)	3,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,313	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.