

品番：EA986KX-250

品名：250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	184,600円(税抜) / 203,060円(税込)		
カタログ価格	184,600円(税抜) / 203,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/11/01 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1759ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
6000kg



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory



キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、転がり抵抗がさらに少なくなっています。



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	330	耐荷重(kg)	6,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	18.920	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ) 車輪: キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

赤色塗装

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.