

品番 : EA986KX-300

品名 : 300mm キャスター(固定金具・ナロン車輪)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 423,500円(税抜) / 465,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 423,500円(税抜) / 465,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/16 21:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■□□□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■□□□ Satisfactory



耐荷重
10000kg



キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重(引力強度・剛性)、形状復元性に優れており、転がり抵抗がさらに少くなっています。



キャスター取付け
寸法
T = E + Z + S



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 仕様 | 固定車輪 |
| 車輪径×幅(mm) | 300×110 | 全高(mm) | 430 |
| 耐荷重(kg) | 10,000 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 80 ショアD |
| 耐熱温度 | -20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 54,870 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン | | |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

赤色塗装

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.