

品番：EA986KY-0

品名：100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	53,900円(税抜) / 59,290円(税込)		
カタログ価格	53,900円(税抜) / 59,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (騒音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory



EA986KY-0	100	55
EA986KY-1	100	55
EA986KY-2	100	55
EA986KY-3	100	55

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	100×55
全高(mm)	145	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,160	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: キャストナイロン

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.