

品番：EA986KY-100

品名：100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	41,500円(税抜) / 45,650円(税込)		
カタログ価格	41,500円(税抜) / 45,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/29 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		




硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
1500kg



転がり抵抗
●●●●● 優れている
作動音
●●●●● 満足いく
床面保護
●●●●● 満足いく



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×55
全高(mm)	145	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,740		

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.