

品番 : EA986KY-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具・ナロウ車輪)



販売価格	258,200円(税抜) / 284,020円(税込)		
カタログ価格	258,200円(税抜) / 284,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		




硬度	A
騒音	E
転がり抵抗	A

転がり抵抗  
■■■■■ 優れている  
作動音  
■■□□□ 満足いく  
床面保護  
■■□□□ 満足いく



規格: JIS B 8400のクラス1-1-1

キャストナイロン  
一般的なナイロンに比べて、耐荷重(圧力強度)・弾力性・形状復元性に優れており、転がり抵抗がさらに少くなっています。



車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	330	耐荷重(kg)	6,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	26,440	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

プラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

赤色塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

