品番: EA986KZ-100

品名: 100mm キャスター(自在金具・スプリング付)



販売価格	37,400円(税抜)/ 41,140円(税込)					
カタログ価 格	37,400円(税抜)/41,140円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 07:25現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1743ページ					



















特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	3,440	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

株式会社エスコ