品番: EA986KZ-2

品名: 125mm キャスター(固定金具・スプリング付)



販売価格	<b>44,800円</b> (税抜)/ 49,280円(税込)				
カタログ価格	44,800円(税抜)/49,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 07:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1743ページ				



















特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	192	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	3,400	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

## 株式会社エスコ