

品番 : EA986LC-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)





販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance(転抵抗)
■■■□ Very good
■■□□ Good
■□□□ Good
Operating noise(騒音性)
■■■□ Good
■■□□ Good
Floor surface preservation(床面保護)
■■■□ Good



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,845	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.