


品番：EA986LD-125A

品名：125mm キャスター(自在金具・ステンス製)



販売価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
カタログ価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	125×40mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25～70℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	150kg
重量	0.8kg	材質	本体:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

