


品番：EA986LG-100

品名：100mm キャスター(固定金具・ステンス製)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



カタログ訂正 26/06/12 ●耐荷重 誤:200kg 正:300kg (NO.57 963)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

#### 仕様

仕様	固定	車輪径×幅	100×35mm
全高	130mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少)	タイヤ硬度	94ショアA
耐荷重	300kg(4km/h)	重量	0.6kg
材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)		

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.