


品番：EA986LG-75

品名：75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/07/03 15:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1695ページ                      |      |   |



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

|        |  |         |          |
|--------|--|---------|----------|
| 仕様     | 固定   | 車輪径×幅   | 75×37mm  |
| 全高     | 108mm  | 取付穴径    | 9mm      |
| 取付穴間距離 | 80×60mm                                      | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度   | -25~70°C(一時的に90°Cまで、35°Cを超えると負荷容量が減少)        | タイヤ硬度   | 94ショアA   |
| 耐荷重    | 200kg(4km/h)                                 | 重量      | 0.6kg    |
| 材質     | 金具:ステンレス(振動研磨仕上げ)<br>車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |         |          |

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

