

品番：EA986LH-125

品名：125mm キャスター(自在金具・ステンス製)





販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/01 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance(転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise(静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Good



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	350 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25～70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,133	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

代替品

	品番 EA986LH-125A コメント
--	----------------------------

