品番: EA986LH-150A

品名: 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



| 販売価格 | 44,600円 (税抜)/ 49,060円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 44,600円(税抜)/49,060円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/25 23:27現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1743ページ | | | | |





Rolling resistance (标抵抗)
Very good
Operating noise (勝音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護





仕様

| 仕様 | 自在ブレーキ無 | 材質 | 金具:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU) |
|-------|----------|-----|--|
| 車輪径×幅 | 150×45mm | 全高 | 197mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 500kg |
| 重量 | 2.4kg | | |

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.