

品番：EA986LJ-100

品名：100mm キャスター(固定金具・ステンス製)





販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	D

Rolling resistance (転抵抗)  
■□□ Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
■□□□ Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■□□□ Satisfactory



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	100×38
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260℃
重量(g)	710	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

代替品

品番	EA986LL-100
コメント	100mm/150kg



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.