


品番：EA986LJ-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンス製)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×40mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-35~260°C(一時的に300°Cまで)	タイヤ硬度	90ショアD
耐荷重	200kg(4km/h)	重量	0.9kg
材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:フェノール樹脂		

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

### 代替品

品番	EA986LL-125
コメント	125mm/150kg



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.