品番: EA986LJ-80

品名:80mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	8,170円(税抜)/8,987円(税込)				
カタログ価 格	8,170円(税抜)/8,987円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/24 18:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1743ページ				













フェノー人を整 フィンとがからも明である場合の何くないまたが、1932年、193







プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	80×32
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	100 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260℃
重量(g)	386	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

代替品



品番 EA986LL-75 コメント 75mm/150kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.