品番: EA986LK-150

品名: 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	<b>35,700円</b> (税抜)/39,270円(税込)				
カタログ価 格	35,700円(税抜)/39,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 16:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1743ページ				













フェノー人信仰 C-LTVITEのVRでADMADRY COMMENT TRANSPORTER T.





プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	90 ショアD	耐熱温度	-35~260℃
重量(g)	2.65	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行可能

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

## 代替品

品番 EA986LM-150 コメント 150mm/300kg



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.