品番: EA986LL-100

品名: 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)



販売価格	<b>7,680円</b> (税抜)/ 8,448円(税込)				
カタログ価 格	7,680円(税抜)/8,448円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/06 09:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1744ページ				





















プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	100×37
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	529	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:ナイロン6

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.