

品番：EA986LM-3

品名：150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)			
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)			
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/16 18:47現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1695ページ			



ステンレスキャスター

硬度 騒音 抵抗

A	E	A
---	---	---

Rolling resistance (転がり抵抗)
■■■■■■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)
■■■■■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
■■■■■■■■ Satisfactory

耐荷重 300kg





EA986LM-1	150	150	190
EA986LM-2	150	150	190
EA986LM-3	150	150	190
EA986LM-4	150	150	190





ナイロン

長くても丈夫で耐荷重が強く、熱・油・溶剤でも耐摩耗性が
高い。機械部品にもよりの耐用性に優れています。



プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,756	材質	金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:ナイロン6
自在旋回部はダブルボールベアリング仕様			
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

