品番: EA986M-150

品名:150x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)



販売価格	11,000円 (税抜)/12,100円(税込)				
カタログ価 格	11,000円(税抜)/12,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/12 10:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				



ボールベアリング













防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	150×50	軸径(mm)	20		
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)		
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	1,034	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト		
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します					
サイズによってホイールの)形状は異なります。				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.