

品番：EA986M-180

品名：180x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ゴム車輪(ソリッドゴム)
※詳しくは、必ず当社の製品説明書をご覧ください。
※詳細な仕様は、必ず当社の製品説明書をご覧ください。
【ゴム車輪シリーズの特徴】

- **Rolling resistance (転がり抵抗)**
■ ■ ■ ■ Very good
- **Operating noise (静音性)**
■ ■ ■ ■ Very good
- **Floor surface preservation (床面保護)**
■ ■ ■ ■ Very good

● **防振性** → 振動が軽減され、走行性が向上します。
● **耐久性** → 劣化が少なく、長寿命です。
● **静粛性** → 走行音が静かです。
● **床面保護** → 床面にダメージを与えません。

耐荷重
450kg

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

性能	転抵抗	床面保護	静粛性	防振性
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

性能	転抵抗	床面保護	静粛性	防振性
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	180×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,320	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

サイズによってホイールの形状は異なります。

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.