

品番：EA986MA-125

品名：125x32mm 車輪(ナイロン・黒)



販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)

■ ■ ■ ■ ■ Excellent

Operating noise(静音性)

■ ■ ■ ■ ■ Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)

■ ■ ■ ■ ■ Satisfactory



耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	125×32	軸径(mm)	12
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	260 (3 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	159	材質	ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.