品番: EA986MB-4

品名:100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	2,920円 (税抜)/3,212円(税込)				
カタログ価 格	2,920円(税抜)/3,212円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/12 09:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				















耐衝撃性に優れています

仕様

耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)	車輪径×幅(mm)	100×37
軸径(mm)	10	軸幅	46mm
耐荷重(kg)	100 (4 km/h)	タイヤ硬度	70 ショアD
重量(g)	210	材質	ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.