

品番 : EA986MB-75

品名 : 75x32mm 車輪(ナイロン・白)



販売価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	E
騒音	A
転抵抗	A

Rolling resistance(転抵抗)  
Excellent  
Operating noise(騒音性)  
Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
Satisfactory



耐衝撃性に優れています

## 仕様

車輪径×幅(mm)	75×32	軸径(mm)	12
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	78	材質	ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.