

品番：EA986MC-100

品名：100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



販売価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

Rolling resistance(転抵抗)
●●●○ Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good



仕様

車輪径×幅(mm)	100×30	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	70 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	183	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.