

品番：EA986MC-12

品名：400x100mm 車輪(ラバ-タイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■□ Satisfactory
 Operating noise (静音性)
 ■■■■ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■ Very good

耐荷重
 350kg

ローラーベアリング
 ニューベアリングは本気で
 耐用に優れた、且つ高効率の
 設計に力を入れています。
 ローラーベアリングは車輪の中心で
 は実働します。又ロング
 ライフが期待されています。

硬度 騒音 転抵抗
 C C D

硬度	C
騒音	C
転抵抗	D

転抵抗	Very good
騒音	Very good
硬度	Satisfactory

床面保護	Very good
転抵抗	Very good
騒音	Very good
硬度	Satisfactory



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	400×100	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	350 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	9,619
材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン		

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.