品番: EA986MC-180

品名: 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



| 販売価格       | 3,270円(税抜)/3,597円(税込)                |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 3,270円(税抜)/3,597円(税込)                |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>11</b> (2025/11/12 14:34現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1745ページ                              |      |   |  |  |















**歯いポリプロピレン製** 

## 仕様

| 車輪径×幅(mm) | 180×50  | 軸径(mm)  | 20                               |
|-----------|---------|---------|----------------------------------|
| 軸幅        | 60mm    | 耐荷重(kg) | 170 (4 km/h)                     |
| タイヤ硬度     | 80 ショアA | 耐熱温度    | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量<br>が減少します。) |
| 重量(g)     | 879     | 材質      | タイヤ:ソリッドゴム<br>リム:ポリプロピレン         |

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.