

品番：EA986MC-180

品名：180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



販売価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/17 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

Rolling resistance(転抵抗)
●●● Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●● Very good



仕様

車輪径×幅(mm)	180×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	170 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	879	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたブレンベアリング仕様(ベアリングなし)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.