

品番：EA986MC-5

品名：150x40mm 車輪(ラバ-タイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度 C 騒音 C 転抵抗 D

Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■□□ Satisfactory
 Operating noise (騒音性)
 ■■■■■ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Very good

ローラーベアリング
 ニューベアリングは従来の
 鋼材に比べ、はたきあがり
 の少ないステンレスが標準
 です。
 ローラーベアリングは車輪キャスターの中で
 は実働中のみ、1/3の力で回転します。又ロング
 ライフコースが導入されています。

耐荷重
135kg

仕様書ダウンロードはこちら

品質保証書ダウンロードはこちら

保証書ダウンロードはこちら



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	150×40	軸径(mm)	20
耐荷重(kg)	135 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	624
材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン		

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.