

品番：EA986MC-80

品名：80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)



販売価格	745円(税抜)／820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜)／820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/02/17 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製



プレーンベアリング

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

Rolling resistance(転抵抗)
●●● Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●● Very good

耐荷重
50kg





性能・構造・寸法



規格・標準

仕様

車輪径×幅(mm)	80×25	軸径(mm)	12
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	50 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	97	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.