

品番：EA986MD-10

品名：250x65mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	37,900円(税抜)／ 41,690円(税込)		
カタログ価格	37,900円(税抜)／41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1763ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent

Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory

耐荷重
2000kg



ボールベアリング

ボールベアリングは高品質な「JIS規格」のボールベアリングを使用しています。また、摩擦を低減するための潤滑剤を塗布しています。

スチールボールの内、樹脂製のボールを使用し、摩擦が使用に少なく、ロングライフグリースが注入されています。

特徴 高負荷・高速度での使用に耐えらる

高負荷・高速度での使用に耐えらる。また、摩擦を低減するための潤滑剤を塗布しています。

ナイロン

大きく丈夫で耐摩耗性が強く、高・低温でも耐摩耗性が優れている。また、摩擦を低減するための潤滑剤を塗布しています。

高負荷・高速度での使用に耐えらる

高負荷・高速度での使用に耐えらる。また、摩擦を低減するための潤滑剤を塗布しています。

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	250×65	軸径(mm)	25
軸幅	65mm	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,808	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.