


品番：EA986MD-150

品名：150x50mm 車輪(ナイロン・白)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,180円(税抜) / 7,898円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,180円(税抜) / 7,898円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/06/23 07:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |



| | | |
|----|----|----|
| 硬度 | 騒音 | 抵抗 |
| A | E | A |

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(静音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|------------------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 150×50 | 軸径(mm) | 20 |
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 800 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 657 | 材質 | ナイロン6 |

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.