

品番：EA986MD-4

品名：100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)



販売価格	5,940円(税抜)／6,534円(税込)		
カタログ価格	5,940円(税抜)／6,534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/17 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■●●●● Excellent

Operating noise(静音性)
■●●□□ Satisfactory

Floor surface preservation(床面保護)
■●□□□ Satisfactory



耐荷重
500kg



ボールベアリング
ボールベアリングは高品質な「JIS S45C」鋼材で製造されています。また、摩擦を低減するための潤滑剤が塗布されています。



寸法・重量
外径: 100mm
幅: 37mm
重量: 357g



ナイロン
強く丈夫で、耐熱性が高く、湿潤環境でも使用可能な素材が採用されています。



性能・特徴
・高強度・高剛性
・耐衝撃性
・耐摩耗性
・耐油性
・耐薬品性

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	100×37	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	357	材質	タイヤ: ナイロン6 リム: スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです