品番: EA986ME-125

品名: 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)



販売価格	<b>3,690円</b> (税抜)/4,059円(税込)				
カタログ価 格	3,690円(税抜)/4,059円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/12 09:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				







Rolling resistance (标纸拍)

Very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation(床面保護)









## リムは衝撃に強いナイロン6製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	350 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	324	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.